品番: EA639YB-24

品名:350kgトグルクランプ



販売価格	<b>3,510円</b> (税抜)/3,861円(税込)				
カタログ価 格	3,510円(税抜)/3,861円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/23 04:39現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0674ページ				









## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H237U
全高	80~183mm	全長	282mm
取付金具サイズ	58×57.2mm	最大締付能力	350kg
アーム可動範囲	0~92°	レバー可動範囲	0~60°
質量	760g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド:クロロプレンゴム(CR)

## 横型トグルクランプ

水平レバー・下方押え型

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.