品番：EA639YB-6

品名：50kg トグルクランプ

販売価格	1,220円（税抜）／ 1,342円（税込）			
カタログ価格	1,220円（税抜）／1,342円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/05/05 19:54現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H305U
全高	38～57mm	全長	59～90mm
取付金具サイズ	25.4×26.1mm	最大締付能力	50kg
アーム可動範囲	0～92°	レバー可動範囲	0～166°
重量	60g	材質	本体：SPCC(亜鉛メッキ) グリップ：ポリ塩化ビニル ボルト・ナット：SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部)：クロロプレンゴム(CR)
横型トグルクランプ			
垂直レバー・下方押え型			
RoHS対応品			

代替品

品番　EA639YB-7

コメント　レバーロックが付いています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.