品番: EA639YB-7

品名:50kgトグルクランプ



販売価格	2,200円 (税抜)/ 2,420円(税込)				
カタログ価 格	2,200円(税抜)/2,420円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/23 03:46現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0673ページ				









仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H305U-L
全高	38~57mm	全長	59~90mm
取付金具サイズ	25.4×26.1mm	最大締付能力	50kg
アーム可動範囲	0~92°	レバー可動範囲	0~166°
質量	70g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム (CR)

横型トグルクランプ (ロック機構付)

垂直レバー・下方押え型

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.