品番：EA639YB-8

品名：143kg トグルクランプ

販売価格	2,200円（税抜）／ 2,420円（税込）			
カタログ価格	2,200円（税抜）／2,420円(税込)			
在庫数	最新在庫：4　（2025/05/05 19:54現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0673ページ			




仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H307U
全高	66～93mm	全長	93～141mm
取付金具サイズ	46.6×43.6mm	最大締付能力	143kg
アーム可動範囲	0～88°	レバー可動範囲	0～175°
重量	260g	材質	本体：SPCC(亜鉛メッキ) グリップ：ポリ塩化ビニル ボルト・ナット：SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部)：クロロプレンゴム(CR)
横型トグルクランプ			
垂直レバー・下方押え型			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.