品番: EA639YC-2

品名:300kgトグルクランプ



販売価格	<b>5,140円</b> (税抜)/ 5,654円(税込)				
カタログ価 格	5,140円(税抜)/5,654円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/23 04:40現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0674ページ				







## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-HTC603-L			
プッシュプル・横押え型						
レバーロック付						
ストローク	31.8mm	クランプ部	クロロプレンゴム			
材質	SPCC(亜鉛メッキ)					
RoHS対応品						
締付能力	300kg	取付金具サイズ	48.0×52.1mm			
全高	87.0mm					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.