品番: EA639YC-3

品名: 400kg トグルクランプ



販売価格	4,640円 (税抜)/ 5,104円(税込)				
カタログ価 格	4,640円(税抜)/5,104円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/23 03:46現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0674ページ				









仕様

T-10					
メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-HTC608PS		
全高	106mm	全長	155mm		
取付金具サイズ	57.0×57.0mm	ストローク	41mm		
最大締付能力	400kg	質量	880g		
材質	本体: SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ベース: SCM440(黒色粉体塗装) ボルト・ナット: SUM41(亜鉛メッキ) パッド: クロロプレンゴム(CR) シャフト: S45C(亜鉛メッキ)				
押し型トグルクランプ					

プッシュプル・横押え型

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.