品番: EA639YD-2

品名: 255kg トグルクランプ



| 販売価格 | 2,010円 (税抜)/ 2,211円(税込) | | | | |
|---------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 2,010円(税抜)/2,211円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2025/11/23 03:49現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0674ページ | | | | |





仕様

| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-PAH331 | | | |
|------------|-------------|--------|---|--|--|--|
| 全高 | 47mm | 全長 | 最大168.5mm | | | |
| 取付金具サイズ | 45.0×35.1mm | 最大締付能力 | 255kg | | | |
| 質量 | 220g | 材質 | 本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル Uボルト:SUM41(亜鉛メッキ) | | | |
| 引き型トグルクランプ | | | | | | |
| 横ラッチ型 | | | | | | |
| 環長さ調整可能 | | | | | | |
| RoHS対応品 | | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.