品番: EA639YD-3

品名:900kgトグルクランプ



販売価格	4,140円 (税抜)/ 4,554円(税込)				
カタログ価 格	4,140円(税抜)/4,554円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/23 04:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0674ページ				





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-PAH341			
全高	78mm	全長	最大219mm			
取付金具サイズ	54.1×60.6mm	最大締付能力	900kg			
質量	690g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル Uボルト:SUM41(亜鉛メッキ)			
引き型トグルクランプ						
横ラッチ型						
環長さ調整可能						
RoHS対応品						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.