

品番：EA640LB-24

品名：24mm 片口メガネレンチ(絶縁)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,000円(税抜) / 9,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,000円(税抜) / 9,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/08 23:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0214ページ | | |



1000 V
EN/IEC60900



厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

| | | | |
|----------------|----------------|-----------|-------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 01 24 |
| サイズ | 24mm | 全長 | 280mm |
| 最大ヘッド厚さ | 16mm | クランクの最大高さ | 30mm |
| 最大ヘッド幅 | 38mm | 重量 | 415g |
| 仕上げ | クロムメッキ | 材質 | 鍛造クロムバナジウム鋼 |
| 1000V絶縁 | | | |
| フック状に曲がった形状です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.