

品番：EA640LB-8

品名：8mm 片口メガネレンチ(絶縁)



販売価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
カタログ価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/10 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0214ページ		



1000 V
EN/IEC60900



規格	1000 V				
全長	165	165	165	165	165
クランクの最大高さ	19	19	19	19	19
重量	68	68	68	68	68
最大ヘッド厚さ	7	7	7	7	7
最大ヘッド幅	14	14	14	14	14

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	98 01 08
サイズ	8mm	全長	165mm
最大ヘッド厚さ	7mm	クランクの最大高さ	19mm
最大ヘッド幅	14mm	重量	68g
仕上げ	クロムメッキ	材質	鍛造クロムバナジウム鋼
1000V絶縁			
フック状に曲がった形状です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.