

品番：EA642HC-15

品名：43mm/380mm モンキーレンチ(ノスパ°-キング°)



販売価格	72,500円(税抜) / 79,750円(税込)		
カタログ価格	72,500円(税抜) / 79,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 06:28現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0174ページ		



仕様書	
●規格・標準	
●寸法	
全長	380mm
呼び寸法	375mm
最大口幅	43mm
重量	1180g
材質	アルミニウム青銅
頭部分の厚み(実寸)	約25mm



防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

全長	380mm	最大口幅	43mm
呼び寸法	375mm	重量	1180g
材質	アルミニウム青銅	頭部分の厚み(実寸)	約25mm

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

ノンマグネティック、防爆、防錆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.