

品番：EA642HD-12

品名：55mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーク型)



販売価格	43,200円(税抜) / 47,520円(税込)		
カタログ価格	43,200円(税抜) / 47,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 18:31現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0173ページ		



寸法表	
単位: mm	
全長	300
最大口幅	55
重量	545
材質	アルミニウム青銅
特徴	ノンスパーク型
用途	ポンプ修理
規格	JIS B 5035
備考	※本製品は、鉛フリー銅合金を使用しています。

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

全長	l:300mm	最大口幅	a:55mm
重量	545g	材質	アルミニウム青銅
非磁性、防爆、防錆			
ベリリウムは含まれていません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.