

品番：EA642KK-115

品名：115g/21x250mm インジニアハンマー(ノンスパーク)



販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/02 02:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0178ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA642KK-115	115g/21x250mm	本	2



項目	単位	値
全長	mm	250
頭長	mm	60
頭径	mm	21
重量	g	115

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

柄材質	ファイバーグラス	頭材質	アルミニウム青銅
頭重量	115g	全長	250mm
頭径	21mm	頭長	60mm
全重量	181g		

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。

ノンマグネティック、防爆、防さび

ファイバーグラス柄(木製の約10倍の強度)+樹脂グリップ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.