

品番：EA642KK-17

品名：1150g/38x380mm インジニアハンマー(ノンスパーク型)



販売価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 02:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0177ページ		



品名	規格	単位	在庫
インジニアハンマー	1150g/38x380mm	個	1



防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

柄材質	ファイバーグラス	頭材質	アルミニウム青銅
頭重量	1150g	全長	380mm
頭径	38mm	全重量	1451g

アルミニウム青銅とは、銅を80～90%にし、アルミニウム、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプロ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

代替品

	品番 EA642KK-13 コメント 1250g
--	-----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.