

品番：EA642KL-2.2

品名：2200g/50x840mm スレッジハンマー(ノンスパークキング)



販売価格	50,500円(税抜) / 55,550円(税込)		
カタログ価格	50,500円(税抜) / 55,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 22:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0178ページ		



品質保証	
米国防産局(DoD)指定企業	
米国防産局(DoD)指定企業	
米国防産局(DoD)指定企業	
品名	スレッジハンマー
型番	EA642KL-2.2
重量	2200g
全長	840mm
頭径	50mm
材質	ヘッド: アルミニウム青銅 柄: ファイバーグラス
特徴	ノンマグネティック、防爆、防さび
用途	建設現場、軍事施設、航空宇宙産業
製造国	アメリカ

滑りにくいエルゴグリップ

仕様

頭重量	2200g	全長	840mm
頭サイズ	50×50mm	材質	ヘッド: アルミニウム青銅 柄: ファイバーグラス
全重量	3220g	頭径	50mm

アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプロ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

ノンマグネティック、防爆、防さび

ファイバーグラス柄(木製の約10倍の強度)+樹脂グリップ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.