

品番：EA642KL-3.4

品名：3400g/56x840mm スレッジハンマー(ノンスパークキング)



販売価格	69,100円(税抜) / 76,010円(税込)		
カタログ価格	69,100円(税抜) / 76,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/16 00:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0178ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA642KL-3.4	3400g/56x840mm	本	2

滑りにくいエルゴグリップ

### 仕様

頭重量	3400g	全長	840mm
頭サイズ	56×56mm	材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:グラスファイバー
全重量	4355g		

アルミニウム青銅とは、銅を80～90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

ノンマグネティック、防爆、防さび

ファイバーグラス柄(木製の約10倍の強度)+樹脂グリップ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.