

品番 : EA642KL-4.5

品名 : 4535g/61x840mm スレッジハンマー(ノンスパークキング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 85,800円(税抜) / 94,380円(税込) | | |
| カタログ価格 | 85,800円(税抜) / 94,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/09 22:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0178ページ | | |



| 仕様 | |
|------|----------------------------|
| 品名 | ノンスパークキングスレッジハンマー |
| 品番 | EA642KL-4.5 |
| 重量 | 4535g |
| 全長 | 840mm |
| 頭サイズ | 61x61mm |
| 材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス |
| 特徴 | ノンスパーク、防錆、防さび |
| 用途 | 建設現場、工場、倉庫、倉庫、倉庫 |
| 備考 | |

滑りにくいエルゴグリップ

仕様

| | | | |
|------|---------|----|----------------------------|
| 頭重量 | 4535g | 全長 | 840mm |
| 頭サイズ | 61×61mm | 材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス |
| 全重量 | 5080g | | |

アルミニウム青銅とは、銅を80～90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

ノンマグネティック、防爆、防さび

ファイバーグラス柄(木製の約10倍の強度)+樹脂グリップ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.