

品番：EA642LF-24

品名：24mm 片口めがねレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 01:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0176ページ		



★狭所に対応した構造でハンドルを握っても平行に近い状態をキープします

標準仕様		選定仕様	
品名	片口めがねレンチ	品名	片口めがねレンチ
品番	EA642LF-24	品番	EA642LF-24
規格	ISO 1317	規格	ISO 1317
材質	アルミニウム青銅	材質	アルミニウム青銅
全長	215	全長	215
対辺	24	対辺	24
重量	280	重量	280
寸法	図面参照	寸法	図面参照
備考	※狭所に対応した構造でハンドルを握っても平行に近い状態をキープします	備考	※狭所に対応した構造でハンドルを握っても平行に近い状態をキープします



狭所に対応した構造でハンドルを握っても平行に近い状態をキープします

仕様

全長(mm)	215	重量(g)	280
対辺(mm)	24	材質	アルミニウム青銅

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

12ポイント

非磁性

防食性

防爆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.