

品番：EA642LM

品名：1/2"sq ソケットレンチセット(ノスパ°-キング)



販売価格	266,600円(税抜) / 293,260円(税込)		
カタログ価格	266,600円(税抜) / 293,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 08:41現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0176ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA642LG-4	1/2"sq ラチェットハンドル(ノスパ°-キング)	組	1
EA642LH-4	1/2"sq ヒンジハンドル(ノスパ°-キング)	組	1
EA642LJ-4	1/2"x250mm エクステンションバー(ノスパ°-ク)	組	1
EA642LM-8	1/2"sqx 8mm ソケット(ノスパ°-キング)	個	1
EA642LM-10	1/2"sqx10mm ソケット(ノスパ°-キング)	個	1
EA642LM-12	1/2"sqx12mm ソケット(ノスパ°-キング)	個	1
EA642LM-13	1/2"sqx13mm ソケット(ノスパ°-キング)	個	1
EA642LM-14	1/2"sqx14mm ソケット(ノスパ°-キング)	個	1
EA642LM-17	1/2"sqx17mm ソケット(ノスパ°-キング)	個	1
EA642LM-19	1/2"sqx19mm ソケット(ノスパ°-キング)	個	1
EA642LM-22	1/2"sqx22mm ソケット(ノスパ°-キング)	個	1
EA642LM-24	1/2"sqx24mm ソケット(ノスパ°-キング)	個	1
EA642LM-27	1/2"sqx27mm ソケット(ノスパ°-キング)	個	1



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

<セット内容>	<p>14点セット</p> <p>EA642LG-4 1/2"sq ラチェットハンドル(ノスパ°-キング)</p> <p>EA642LH-4 1/2"sq ヒンジハンドル(ノスパ°-キング)</p> <p>EA642LJ-4 1/2"x250mm エクステンションバー(ノスパ°-ク)</p> <p>EA642LM-8 1/2"sqx 8mm ソケット(ノスパ°-キング)</p> <p>EA642LM-10 1/2"sqx10mm ソケット(ノスパ°-キング)</p> <p>EA642LM-12 1/2"sqx12mm ソケット(ノスパ°-キング)</p> <p>EA642LM-13 1/2"sqx13mm ソケット(ノスパ°-キング)</p> <p>EA642LM-14 1/2"sqx14mm ソケット(ノスパ°-キング)</p> <p>EA642LM-17 1/2"sqx17mm ソケット(ノスパ°-キング)</p> <p>EA642LM-19 1/2"sqx19mm ソケット(ノスパ°-キング)</p> <p>EA642LM-22 1/2"sqx22mm ソケット(ノスパ°-キング)</p> <p>EA642LM-24 1/2"sqx24mm ソケット(ノスパ°-キング)</p> <p>EA642LM-27 1/2"sqx27mm ソケット(ノスパ°-キング)</p>	材質	アルミニウム青銅
---------	---	----	----------

EA505RA-15 425x215x170mm 中
皿付工具箱

米職業安全衛生管理局 (OSHA) / 全国防火協会 (NFPA) も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.