品番: EA642PA-1

品名: 200mmx2.2m 耐油性ゴムベラ(ノンスパ゚ーキング)



販売価格	<b>53,400円</b> (税抜)/ 58,740円(税込)				
カタログ価格	53,400円(税抜)/58,740円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/21 15:59現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0124ページ0180ページ				

カタログ訂正

24/09/26 ●全長 誤:2m 正:2.2m(NO.55·56 963)

## 仕様

メーカー	フタバ(FBK)	型番	NO121
用途	塗料タンク、燃料タンクの底・側面など の洗浄に	全長	約2200mm
柄長	約1950mm(φ28mm)	先端幅	200mm
ヘラ長	250mm(ゴム100mm+木部 150mm)	ゴム厚	15mm
ゴム高	100mm	ゴム材質	耐油性ゴム

木柄

防爆エリアでの洗浄等で広く使用されています。

金属類を一切使用していないので静電気が帯電しにくい。

NBR(ニトリルゴム)を使用しており、耐油・耐熱・耐候・耐薬品・電気絶縁性を兼ね備えています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.