


品番：EA642TL-25

品名：500mm バルブホイールフック(ノスパ°キング)



販売価格	59,100円(税抜) / 65,010円(税込)		
カタログ価格	59,100円(税抜) / 65,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 02:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0178ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
長さ	500mm
軸径	19mm
ツメ内寸	50mm
高さ	88mm
重量	約 1.2kg
引張強度	約 100N
硬度	約 100HV
耐腐食性	優れている
非磁性	非磁性
防爆	防爆
防さび	防さび



防爆・非磁性で耐食性にも優れています

#### 仕様

材質	アルミニウム青銅	ツメ内寸	50mm
高さ	88mm	全長	500mm
軸径(mm)	19		

アルミニウム青銅とは、銅を80～90%にし、アルミニウム、他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

ノンマグネティック、防爆、防さび

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.