

品番：EA642ZA-11

品名：213mm モンキーレンチ(絶縁・防爆)



販売価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
カタログ価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 01:36現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0173ページ		



仕様

材質	本体:アルミニウム青銅、グリップ:プラスチックゾル	全長	l:213mm
呼び寸法	200mm	最大口幅	s:29mm
重量	225g		
防爆、防錆、非磁性			
FM規格取得			
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。			
※ハンドルには絶縁が施されていますが、使用時につまみねじに親指を置くと、絶縁ハンドルの保護効力が無効になってしまうため定格を付けることができません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.