

品番：EA643AA-15

品名：150mm/18mm モンキーレンチ(ノスパ°-キング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,700円(税抜) / 17,270円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,700円(税抜) / 17,270円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/26 02:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0181ページ | | |



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|----|----------|------|----------------------------|
| 全長 | 150mm | 最大口幅 | 18mm |
| 材質 | ベリリウム銅合金 | 重量 | 145g |
| 硬度 | HRC30-40 | 引張強度 | 105~120kgf/mm ² |

ベリリウム銅合金製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

開口幅の調整が可能で、六角ボルト・ナットの取り付け、取り外しに使用できます。

調節ネジ付で、使用中の滑りを防ぎます。

高硬度で強力なトルクを実現しています。

水素濃度21%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.