

品番 : EA643AA-30

品名 : 300mm/36mm モンキーレンチ(ノンスパ"-キング")



販売価格	31,600円(税抜)／34,760円(税込)		
カタログ価格	31,600円(税抜)／34,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/08 18:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	300mm	最大口幅	36mm
材質	ベリリウム銅合金	重量	780g
硬度	HRC30-40	引張強度	105~120kgf/mm ²
ベリリウム銅合金製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造、皮革産業、花火産業など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
開口幅の調整が可能で、六角ボルト・ナットの取り付け、取り外しに使用できます。			
調節ネジ付で、使用中の滑りを防ぎます。			
高硬度で強力なトルクを実現しています。			
水素濃度21%以下の環境に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.