

品番：EA643AA-375

品名：375mm/46mm モンキーレンチ(ノスハ°-キング°)



販売価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
カタログ価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

全長	375mm	最大口幅	46mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1415g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

開口幅の調整が可能で、六角ボルト・ナットの取り付け、取り外しに使用できます。

調節ネジ付で、使用中の滑りを防ぎます。

高硬度で強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.