


品番：**EA643AB-250**

品名：250mm/62mm モーターレンチ(ノスパ°-キング°)



販売価格	14,300円 (税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/05 04:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



寸法表	
単位:mm	
※寸法は公差を含まず、寸法は図面に準じます。	
※寸法は図面に準じます。	
全長	250
最大口幅	62
重量	520
硬さ	HRC25-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
材質	アルミニウム青銅
表面処理	黒酸化物処理
引張強度	75-85kgf/mm ²
硬さ	HRC25-30
重量	520
最大口幅	62
全長	250

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	250mm	最大口幅	62mm
材質	アルミニウム青銅	重量	520g
硬度	HRC25-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

開口範囲が大きいタイプ

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.