


品番：**EA643AB-280**

品名：280mm/78mm モーターレンチ(ノスパ°-キング)



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,100円 (税抜) / 22,110円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,100円(税抜) / 22,110円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/03 08:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0181ページ | | |



| 寸法表 | |
|-----------------|--------------------------|
| 単位: mm | |
| ※寸法は公差を含む | |
| ※寸法は図面を参照してください | |
| 全長 | 280 |
| 最大口幅 | 78 |
| 重量 | 780 |
| 硬さ | HRC25-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 材質 | アルミニウム青銅 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 硬さ | HRC25-30 |
| 重量 | 780 |
| 最大口幅 | 78 |
| 全長 | 280 |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|----|----------|------|--------------------------|
| 全長 | 280mm | 最大口幅 | 78mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 780g |
| 硬度 | HRC25-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

開口範囲が大きいタイプ

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.