


品番：**EA643AB-375**

品名：375mm/82mm モーターレンチ(ノスパ°-キング)



販売価格	26,300円 (税抜) / 28,930円 (税込)		
カタログ価格	26,300円 (税抜) / 28,930円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 08:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



寸法表	
単位: mm	
項目	寸法
全長	375
最大口幅	82
重量	1.3
硬さ	HRC25-30
引張強度	75-85
材質	アルミニウム青銅
引張強度	75-85
硬さ	HRC25-30
重量	1.3
最大口幅	82
全長	375

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	375mm	最大口幅	82mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1.3kg
硬度	HRC25-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

開口範囲が大きいタイプ

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.