


品番：EA643AD-350

品名：350mm/50mm パイプレンチ(ノスハ°-キング)



販売価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
カタログ価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 09:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



仕様	
品名	ノスハ°-キング
品番	EA643AD-350
材質	アルミニウム青銅
全長	350mm
最大口幅	50mm
重量	1195g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
特徴	防錆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	350mm	最大口幅	50mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1195g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ジョーがしっかりと噛み合うので、滑りにくく、強力なトルクで安定した作業が可能

ローレット加工を施したウォームナットは目盛り付きで、調整しやすく作業効率を高めます。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.