


品番：EA643AD-450

品名：450mm/60mm パイプレンチ(ノスハ°-キング)



販売価格	44,900円(税抜) / 49,390円(税込)		
カタログ価格	44,900円(税抜) / 49,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



仕様	
品名	ノスハ°-キング
品番	EA643AD-450
材質	アルミニウム青銅
全長	450mm
最大口幅	60mm
重量	2050g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
特徴	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

全長	450mm	最大口幅	60mm
材質	アルミニウム青銅	重量	2050g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ジョーがしっかりと噛み合うので、滑りにくく、強力なトルクで安定した作業が可能

ローレット加工を施したウォームナットは目盛り付きで、調整しやすく作業効率を高めます。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.