

品番：EA643AE-375

品名：375mm/60mm パイプレンチ(ベント・ノスパークキング)



販売価格	38,700円(税抜)／ 42,570円(税込)		
カタログ価格	38,700円(税抜)／42,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/08 15:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	375mm	最大口幅	60mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1770g
硬度	HRC25-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造、皮革産業、花火産業など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
ハンドルが90度傾いているので、特殊なスペースにも対応可能			
ローレット加工を施したウォームナットは目盛り付きで、調整やすくて作業効率を高めます。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.