

品番：EA643BA-113

品名：[13点] 片目片口スパナセット(ノスパ°キング°)



販売価格	114,500円(税抜) / 125,950円(税込)		
カタログ価格	114,500円(税抜) / 125,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 03:08現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0182ページ		



品名	規格	材質	硬度	重量	全長
片目片口スパナ	8.0	アルミニウム青銅	HRC25-30	3175g	120~340mm
片目片口スパナ	10	アルミニウム青銅	HRC25-30	3175g	120~340mm
片目片口スパナ	12	アルミニウム青銅	HRC25-30	3175g	120~340mm
片目片口スパナ	13	アルミニウム青銅	HRC25-30	3175g	120~340mm
片目片口スパナ	14	アルミニウム青銅	HRC25-30	3175g	120~340mm
片目片口スパナ	16	アルミニウム青銅	HRC25-30	3175g	120~340mm
片目片口スパナ	17	アルミニウム青銅	HRC25-30	3175g	120~340mm
片目片口スパナ	19	アルミニウム青銅	HRC25-30	3175g	120~340mm
片目片口スパナ	22	アルミニウム青銅	HRC25-30	3175g	120~340mm
片目片口スパナ	24	アルミニウム青銅	HRC25-30	3175g	120~340mm
片目片口スパナ	27	アルミニウム青銅	HRC25-30	3175g	120~340mm
片目片口スパナ	30	アルミニウム青銅	HRC25-30	3175g	120~340mm
片目片口スパナ	32	アルミニウム青銅	HRC25-30	3175g	120~340mm

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

サイズ	8.0 ・10・12・13・14・16・17・19・22・24・27・30・32mm(13本組)	全長	120~340mm
材質	アルミニウム青銅	硬度	HRC25-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>	重量	3175g
規格	DIN3113		
12ポイント			
15°タイプ			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
靱性・耐久性に優れています。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
ツールロール付き			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

