

品番：EA643BA-14

品名：14mm 片目片口スパナ(ノスパ°-キング)



販売価格	5,450円(税抜) / 5,995円(税込)		
カタログ価格	5,450円(税抜) / 5,995円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 06:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC25-30
規格	DIN3113
全長	175mm
開口幅	14mm
重量	82g
引張強度	75-85kgf/mm ²
特徴	12ポイント、15°タイプ
用途	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
備考	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	14mm	全長	175mm
材質	アルミニウム青銅	重量	82g
硬度	HRC25-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3113		

12ポイント

15°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

靱性・耐久性に優れています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.