

品番：EA643BA-46

品名：46mm 片目片口スパナ(ノスパ°キング)



販売価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
カタログ価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 02:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



標準仕様	
12ポイント片目片口スパナ	
●ノスパ°キング	
●15°タイプ	
●DIN3113	
品名	46mm 片目片口スパナ(ノスパ°キング)
品番	EA643BA-46
規格	DIN3113
材質	アルミニウム青銅
全長	480mm
重量	1590g
硬度	HRC25-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
特徴	12ポイント、15°タイプ、ノスパ°キング
用途	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
備考	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	46mm	全長	480mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1590g
硬度	HRC25-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3113		
12ポイント			
15°タイプ			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
靱性・耐久性に優れています。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.