

品番：EA643BA-7

品名：7mm 片目片口スパナ(ノスパ°キング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,050円(税抜) / 3,355円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,050円(税抜) / 3,355円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/05/26 02:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ                      |      |   |



| 標準仕様 |   |
|------|---|
| 項目   | 仕様  |
| 材質   | アルミニウム青銅                                      |
| サイズ  | 7.0mm   |
| 全長   | 120mm   |
| 重量   | 40g   |
| 硬度   | HRC25-30                                      |
| 規格   | DIN3113                                       |
| 特徴   | 12ポイント、15°タイプ                                 |
| 用途   | 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 |
| 備考   | エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。                       |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

|     |          |      |                          |
|-----|----------|------|--------------------------|
| サイズ | 7.0mm    | 全長   | 120mm                    |
| 材質  | アルミニウム青銅 | 重量   | 40g                      |
| 硬度  | HRC25-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |
| 規格  | DIN3113  |      |                          |

12ポイント

15°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

靱性・耐久性に優れています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.