


品番：EA643BB-24

品名：24mm 片口スパナ(ノスパ°-キング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,910円(税抜) / 9,801円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,910円(税抜) / 9,801円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/25 08:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ                      |      |   |



| 寸法表    |          |
|--------|----------|
| 単位: mm |          |
| 項目     | 寸法       |
| 開口幅    | 24       |
| 全長     | 220      |
| 柄長     | 196      |
| 柄径     | 16       |
| 開口厚    | 10       |
| 開口角    | 15°      |
| 材質     | アルミニウム青銅 |
| 硬度     | HRC20-30 |
| 重量     | 170g     |
| 規格     | DIN894   |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

|     |          |      |                          |
|-----|----------|------|--------------------------|
| サイズ | 24mm     | 全長   | 220mm                    |
| 材質  | アルミニウム青銅 | 重量   | 170g                     |
| 硬度  | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |
| 規格  | DIN894   |      |                          |

15°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

高硬度と強力なトルクを実現しました。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.