

品番：EA643BB-41

品名：41mm 片口スパナ(ノスパ°-キング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,300円(税抜) / 15,730円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,300円(税抜) / 15,730円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 08:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ | | |



| 寸法表 | |
|------------|--------------------------|
| 単位: mm | |
| 品名 | 規格 |
| 41mm 片口スパナ | DIN894 |
| 全長 | 345 |
| 開口幅 | 41 |
| 開口厚 | 12 |
| 開口角 | 15° |
| 柄長 | 280 |
| 柄径 | 16 |
| 重量 | 555g |
| 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|-----|----------|------|--------------------------|
| サイズ | 41mm | 全長 | 345mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 555g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 規格 | DIN894 | | |

15°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

高硬度と強力なトルクを実現しました。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.