


品番：EA643BC-31

品名：6x 7mm 両口スパナ(ノスパ°キング)



販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 06:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



寸法表	
単位: mm	
項目	寸法
全長	92
開口幅	6
開口厚	7
柄長	80
柄径	12
重量	22
硬度	HRC20-35
引張強度	75-85 kgf/mm ²

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	6×7mm	全長	92mm
材質	アルミニウム青銅	重量	22g
硬度	HRC20-35	引張強度	75-85kgf/mm ²

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

精密な開口部により、ナットの摩耗を防ぎます。

高硬度と強力なトルクを実現します。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.