


品番：EA643BC-32

品名：8x 9mm 両口スパナ(ノスパ°キング)



販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/25 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



仕様書	
●規格・標準	
●寸法(単位:mm)	
●材質	
品名	両口スパナ
品番	EA643BC-32
規格	ISO 6789
標準	ISO 6789
寸法	全長: 98mm 開口幅: 8mm 開口高さ: 9mm
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-35
重量	31g
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
特徴	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

サイズ	8×9mm	全長	98mm
材質	アルミニウム青銅	重量	31g
硬度	HRC20-35	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

精密な開口部により、ナットの摩耗を防ぎます。

高硬度と強力なトルクを実現します。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.