


品番：EA643BC-35

品名：14x17mm 両口スパナ(ノスパ°キング)



販売価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
カタログ価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



仕様書	
● 製品仕様	
● 主要寸法 (単位: mm)	
● 材質	
品名	両口スパナ
品番	EA643BC-35
規格	ISO 6789
サイズ	14x17mm
全長	150mm
重量	110g
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-35
引張強度	75-85kgf/mm ²
表面処理	無処理
耐腐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
耐熱性	優れている
耐低温性	優れている
防爆性	優れている
非磁性	優れている
エチレン濃度	7.8%以下

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	14×17mm	全長	150mm
材質	アルミニウム青銅	重量	110g
硬度	HRC20-35	引張強度	75-85kgf/mm ²

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

精密な開口部により、ナットの摩耗を防ぎます。

高硬度と強力なトルクを実現します。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

代替品

	品番 EA643BC-1 コメント
--	----------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.