


品番：**EA643BC-8**

品名：30x32mm 両口スパナ(ノスパ°-キング°/強力型)



販売価格	18,500円 (税抜) / 20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 02:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



寸法		単位	
項目	寸法	単位	値
全長	300	mm	
開口幅	30	mm	
開口幅	32	mm	
開口角	15°		
材質	アルミニウム青銅		
硬度	HRC20-30		
重量	480	g	
規格	DIN895		

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	30×32mm	全長	300mm
材質	アルミニウム青銅	重量	480g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN895		

15°タイプ

強力型

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高硬度と強力なトルクを実現します。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.