

品番：EA643BD-1

品名：8x10mm 両口メガネレンチ(ノスパ°-キング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,310円(税抜) / 2,541円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,310円(税抜) / 2,541円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/25 06:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ                      |      |   |



| 寸法表       |          |
|-----------|----------|
| 単位: mm    |          |
| 品名        | 寸法       |
| EA643BD-1 | 8.0×10mm |
| 全長        | 130      |
| 重量        | 50       |
| 引張強度      | 75-85    |
| 硬度        | HRC20-30 |
| 材質        | アルミニウム青銅 |
| 特徴        | ノスパ°-キング |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

|   |          |      |                          |
|---|----------|------|--------------------------|
| サイズ   | 8.0×10mm | 全長   | 130mm                    |
| 材質  | アルミニウム青銅 | 重量   | 50g                      |
| 硬度  | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |
| 12ポイント  |          |      |                          |
| 60°タイプ  |          |      |                          |
| 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 |          |      |                          |
| 高強度と強力なトルクを実現しています。                           |          |      |                          |
| 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。             |          |      |                          |
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。                       |          |      |                          |
| BAM ATEX認証                                    |          |      |                          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.