

品番：EA643BD-11

品名：24x27mm 両口メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 08:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法表	
単位: mm	
項目	寸法
全長	340
開口幅	24
開口厚	27
先端半径	R12
角度	6°
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	475g
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

サイズ	24×27mm	全長	340mm
材質	アルミニウム青銅	重量	475g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
12ポイント			
6°タイプ			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.