


品番：EA643BE-10

品名：10mm 片口メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 02:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



項目	内容
品名	10mm 片口メガネレンチ(ノスパ°キング)
品番	EA643BE-10
材質	アルミニウム青銅
全長	120mm
重量	45g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
特徴	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	10mm	全長	120mm
材質	アルミニウム青銅	重量	45g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.