


品番：EA643BE-22

品名：22mm 片口メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 03:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



品名	規格	材質	硬度	重量	全長	開口幅
22mm 片口メガネレンチ	22mm	アルミニウム青銅	HRC20-30	150g	190mm	22mm

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

サイズ	22mm	全長	190mm
材質	アルミニウム青銅	重量	150g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

#### 12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.