

品番 : EA643BE-32

品名 : 32mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)



販売価格	19,100円(税抜)／21,010円(税込)		
カタログ価格	19,100円(税抜)／21,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/07 06:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	32mm	全長	265mm
材質	アルミニウム青銅	重量	385g
硬度	HRC30-40	引張強度	105-120kgf/mm ²
12ポイント			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造、皮革産業、花火産業など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.