


品番：EA643BE-50

品名：50mm 片口メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	35,900円(税抜) / 39,490円(税込)		
カタログ価格	35,900円(税抜) / 39,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 02:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



項目	内容
品名	片口メガネレンチ(ノスパ°キング)
品番	EA643BE-50
材質	アルミニウム青銅
サイズ	50mm
全長	400mm
重量	1150g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

サイズ	50mm	全長	400mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1150g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
12ポイント			
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.