

品番 : EA643BE-65

品名 : 65mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)



販売価格	46,200円(税抜)／ 50,820円(税込)		
カタログ価格	46,200円(税抜)／ 50,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/07 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	65mm	全長	510mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1875g
硬度	HRC30-40	引張強度	105-120kgf/mm ²

12ポイント

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造、皮革産業、花火産業など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.