

品番：EA643BF-19

品名：19mm 片口メガネレンチ(ベント・ノスパーキング)



販売価格	9,780円(税抜) / 10,758円(税込)		
カタログ価格	9,780円(税抜) / 10,758円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	19mm	全長	207mm
材質	アルミニウム青銅	重量	190g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
12ポイント			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
高い硬度と強力なトルクを兼ね備えています。			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.