

品番：EA643BH-2

品名：17x19mm 両口ラチェットレンチ(ノスパ°-キング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 24,500円(税抜) / 26,950円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,500円(税抜) / 26,950円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/05/01 15:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ | | |



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|------|-------------------------|----|----------|
| サイズ | 17×19mm | 全長 | 310mm |
| 厚み | 47mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 410g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m ² | | |

| |
|---|
| 12ポイント |
| 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 |
| 2つボルトのサイズが異なるので、効率的に作業できます。 |
| ハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。 |
| 高強度と強力なトルクを実現しています。 |
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 |
| BAM ATEX認証 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

